

分類	薬品名	P640I	E640K	V580C	T740C	F890C
酸	塩酸10%	◎	◎	◎	◎	◎
	濃塩酸36%	○	○	◎	◎	○
	過酸化水素5%	◎	◎	◎	◎	◎
	クロム酸10%	◎	◎	○	△	◎
	酢酸10%	◎	◎	◎	◎	×
	硝酸10%	◎	◎	◎	×	◎
	硝酸60%	×	×	×	×	△
	硫酸10%	◎	◎	◎	◎	◎
	濃硫酸98%	×	×	×	△	◎
	発煙硫酸	×	×	×	×	◎
	磷酸75%	◎	◎	◎	◎	◎
アルカリ	アンモニア水	◎	◎	◎	◎	△
	水酸化カルシウム	◎	◎	◎	◎	◎
	水酸化ナトリウム30%	◎	◎	△	◎	◎
有機溶剤	アセトアルデヒド	×	×	×	△	×
	アセトン	×	×	×	○	×
	キシレン	×	×	×	×	△
	クレゾール	×	×	×	◎	◎
	酢酸エチル	○	○	×	×	×
	四塩化炭素	×	×	×	×	○
	シクロヘキサン	×	×	×	×	○
	ジエチルエーテル	△	△	×	×	×
	ジブチルフタレート	◎	◎	△	◎	◎
	トルエン	×	×	×	×	△
	トリエタノールアミン	△	△	×	×	×
	ブタン	◎	◎	◎	○	◎
	プロパン	◎	◎	◎	◎	×
	ベンゼン	×	×	×	×	△
メチルアルコール	△	△	×	×	△	
オイル類・他	亜麻仁油	△	△	×	◎	◎
	ASTMNo.3	×	×	×	×	◎
	ガソリン	×	×	×	×	◎
	シリコンオイル	△	△	○	○	◎
	灯油	×	×	×	×	◎
臭素	×	×	×	×	○	

◎:ほとんど影響を受けないもの
○:少しは影響を受けるが、使用上
差支えないと考えられるもの
△:ある程度影響を受けるため
推奨できないもの
×:著しく侵され使用に適さないもの

可塑性に DOP を使用しない DOP フリーのメディルチューブシリーズ

ESCON+ コード	型番	比重	硬さ	引張強度	伸び%	使用温度	用途
0012-01-01~12	P604I	0.96	64	6Mpa	442	-50 130℃	食品 / 飲料用・理化学 ローラーポンプ用オートクレーブ
0012-02-01~06	E640K	0.97	64	6.7Mpa	415	-50 130℃	ローラーポンプ用 化学・一般工業用
0012-03-01~10	V580C	1.19	58	16Mpa	440	-20 60℃	理化学 ローラーポンプ ※オートクレーブ
0012-04-01~11	T740C	0.87	74	18Mpa	863	-20 55℃	食品 / 飲料用・一般工業用 ローラーポンプ用 化学 ※オートクレーブ
0012-05-01~07	F890C	1.95	89	20Mpa	600	-10 70℃	食品 / 飲料用・理化学 化学・一般工業用

※数値は試験値であり、規格値ではありません。
このメディルチューブシリーズの記載内容・
仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。
この製品は一般工業向けの製品で医療器具用や特殊用
途向けではありません。
製品を燃焼させますと一部有害なガスが発生する場合が
あります。製品を焼却する場合は既定の産業廃棄物の
処理法をとってください。

製造元:タイガースポリマー株式会社 株式会社エスケーはタイガースポリマーの正規代理店です。

サイズラインナップはサイズ表をごらんください。ご不明な点はお気軽にエスケーまでお問い合わせください



株式会社エスケー

〒111-0041 東京都台東区元浅草3-14-2 (営業時間:月~金 9:00~18:00)



info@sk-co-ltd.com
(24時間受付)



03-5828-7341



03-5828-7346

